


Molette per rettifica interni su gambo-1A1W



Descrizione	Codice Fiudi	Dimensioni			Qualità Disponibilità Stock		
		$\varnothing D$	$\varnothing d$	L	D151	D76	B151
		1A1WED \varnothing 1g.3-...	620-020946-...	1	3	40/50	◆
1A1WED \varnothing 1,5g.3-...	620-020947-...	1,5	◆	◆			◆
1A1WED \varnothing 2g.3-...	620-020948-...	2	◆	◆			◆
1A1WED \varnothing 2,50g.3-...	620-020949-...	2,5	◆	◆			◆
1A1WED \varnothing 3g.3-...	620-020950-...	3	◆	◆			◆
1A1WED \varnothing 3,50g.3-...	620-020951-...	3,50	◆	◆			◆
1A1WED \varnothing 4g.3-...	620-020952-...	4	◆	◆			◆
1A1WED \varnothing 5g.3-...	620-020953-...	5	◆	◆			◆


Esempio d'ordine: 620-020946-B151 (mola \varnothing 1 g \varnothing 3 - grana B151 - specificare granulometria dopo il codice FIUDI)

How to order: 620-020946-B151 (wheel \varnothing 1 g \varnothing 3 - B151 - add grain size after FIUDI code)

UTENSILI ELETTRODEPOSITATI

Molette per rettifica interni su gambo-1A1W

6



Descrizione	Codice Fiudi	Dimensioni			Qualità		
		$\varnothing D$	$\varnothing d$	L	Disponibilità Stock		
					D151	D76	B151
1A1WED \varnothing 6g.6-...	620-020954-...	6	6	60/80	◆	◆	◆
1A1WED \varnothing 7g.6-...	620-020955-...	7			◆	◆	◆
1A1WED \varnothing 8/g.6-...	620-020956-...	8			◆	◆	◆
1A1WED \varnothing 9/g.6-...	620-020957-...	9			◆	◆	◆
1A1WED \varnothing 10/g.6-...	620-020958-...	10			◆	◆	◆
1A1WED \varnothing 11/g.6-...	620-020959-...	11			◆	◆	◆
1A1WED \varnothing 12/g.6-...	620-020960-...	12			◆	◆	◆
1A1WED \varnothing 13/g.6-...	620-020961-...	13			◆	◆	◆
1A1WED \varnothing 14/g.6-...	620-020962-...	14			◆	◆	◆
1A1WED \varnothing 15/g.6-...	620-020963-...	15			◆	◆	◆
1A1WED \varnothing 16/g.6-...	620-020964-...	16			◆	◆	◆

Esempio d'ordine: 620-020958-D151 (moletta \varnothing 10 g. 6 - D151 - aggiungere l'abrasivo dopo il codice FIUDI)

How to order: 620-020958-D151 (wheel \varnothing 10 g. 6 - D151 - add grain size after FIUDI code)